


glasSOS[®]

LA STRA FRANGIBILE

BREVETTATA

68



glasSOS®

LASTRA FRANGIBILE

CARATTERISTICHE E CONSIGLI UTILI PER UN USO CORRETTO DELLE LASTRE GLASSOS

Maggiore elasticità

Permette di ridurre le rotture di:

- trasporto;
- movimentazione di magazzino;
- montaggio;
- semplificazione d'imballo.

Trasparenza

Facilita il controllo visivo del contenuto all'interno dell'armadio, delle cassette e in tutte le altre applicazioni.

Durata nel tempo

Il materiale di alta qualità, e stabilizzato ai raggi UV, rendono la Lastra Glassos idonea per uso esterno.

Frangibilità

L'esclusiva forma e dimensione delle zone con incisioni d'indebolimento permettono una facile rottura, utile nei casi di emergenza.

Grafica Glassos


Permette di modificare la dimensione della lastra esistente, grazie alla grafica realizzata in continuo.

Materiale riciclabile

Non disperdere il materiale rotto nell'ambiente

Modo corretto per la rottura di emergenza della lastra GLASSOS

- Colpire la lastra GLASSOS a piccoli colpi fino ad ottenere la rottura. (e sufficiente una piccola forza di 30 N (3 Kg.) ~)
- Se la rottura risultasse piccola, staccare direttamente i pezzi restanti.
- Nel caso si facesse uso diretto delle mani usare sempre una protezione o indossare guanti idonei.



La lastra GLASSOS viene fornita con la relativa etichetta a parte che evidenzia il modo corretto di rottura.


ATTACCARE L'ETICHETTA ADESIVA in alto a sinistra; dopo avere montato la lastra GLASSOS nell'apposita anta o telaio



INDICAZIONI E CONSIGLI PER ESEGUIRE IL TAGLIO DELLA LASTRA GLASSOS (IN PICCOLE QUANTITÀ) E CON USO DI GUANTI DI PROTEZIONE

ORIENTARE LA LASTRA DAL LATO LISCIO VERSO L'ALTO. LA PARTE CON LA PELLICOLA TRASPARENTE DI PROTEZIONE APOGGIATA AL PIANO DI LAVORO

Con sega circolare



Procedere al taglio con una normale sega circolare con lama adatta al taglio di materie plastiche.




Con cutter (in assenza di sega circolare)




Utilizzare la lama dalla parte opposta del tagliente.

Incidere la lastra facendo strisciare (con l'aiuto di una riga) più volte e con pressione lo spigolo del cutter fino ad ottenere un solco di profondità superiore alla metà dello spessore della lastra.



Posizionare al bordo del tavolo di lavoro la lastra in modo parallelo alla linea incisa con il cutter.

Esercitare una pressione con azione decisa sulla zona da togliere fino ad ottenere la rottura sulla linea incisa dal cutter.



Nel caso la rottura sulla linea incisa presentasse qualche irregolarità procedere alla rimozione con una semplice pinza.

Codice Code	Descrizione Description	Misure - Dim. mm	
		L / W	ALT. / H
20000002	Lastra Glassos / Glassos sheet	90	95
20000006	Lastra Glassos / Glassos sheet UNIREN KIT 28/73	185	968
20000007	Lastra Glassos / Glassos sheet	210	530
20000100	Lastra Glassos / Glassos sheet	212	670
20000060	Lastra Glassos / Glassos sheet	215	530
20000062	Lastra Glassos / Glassos sheet	220	500
20000064	Lastra Glassos / Glassos sheet	220	670
20000468	Lastra Glassos / Glassos sheet	225	520
20000090	Lastra Glassos / Glassos sheet UNIPROTECT 60 F	225	564
20000210	Lastra Glassos / Glassos sheet UNIPROTECT 80 F	225	764
20000080	Lastra Glassos / Glassos sheet	240	520
20000081	Lastra Glassos / Glassos sheet	240	555
20000150	Lastra Glassos / Glassos sheet	240	620
20000220	Lastra Glassos / Glassos sheet	240	720
20000250	Lastra Glassos / Glassos sheet	240	765
20000270	Lastra Glassos / Glassos sheet	245	765
20000070	Lastra Glassos / Glassos sheet	250	480
20000170	Lastra Glassos / Glassos sheet	250	620
20000200	Lastra Glassos / Glassos sheet	250	670
20000300	Lastra Glassos / Glassos sheet	250	770
20000302	Lastra Glassos / Glassos sheet	252	495
20000305	Lastra Glassos / Glassos sheet	260	700
20000310	Lastra Glassos / Glassos sheet	275	720
20000138	Lastra Glassos / Glassos sheet	280	450
20000137	Lastra Glassos / Glassos sheet	280	470
20000139	Lastra Glassos / Glassos sheet	280	500
20000140	Lastra Glassos / Glassos sheet DPI UNIREN 60 F	280	530
20000110	Lastra Glassos / Glassos sheet	285	500
20000120	Lastra Glassos / Glassos sheet ARS-04	290	500
20000122	Lastra Glassos / Glassos sheet	295	495
20000130	Lastra Glassos / Glassos sheet	295	500
20000132	Lastra Glassos / Glassos sheet	298	498
20000001	Lastra Glassos / Glassos sheet	300	176
20000160	Lastra Glassos / Glassos sheet	300	500
20000180	Lastra Glassos / Glassos sheet	300	525
20000182	Lastra Glassos / Glassos sheet	302	540
20000190	Lastra Glassos / Glassos sheet	305	530
20000191	Lastra Glassos / Glassos sheet	307	456
20000192	Lastra Glassos / Glassos sheet	315	520
20000194	Lastra Glassos / Glassos sheet	320	525
20000197	Lastra Glassos / Glassos sheet	325	525
20000198	Lastra Glassos / Glassos sheet	332	510
20000280	Lastra Glassos / Glassos sheet UNICOMPACT 45 F	335	565
20000290	Lastra Glassos / Glassos sheet DPI UNIREN KIT 60 F	335	565
20000230	Lastra Glassos / Glassos sheet	340	515
20000260	Lastra Glassos / Glassos sheet	340	540
20000262	Lastra Glassos / Glassos sheet	345	545
20000263	Lastra Glassos / Glassos sheet	347	535

Codice Code	Descrizione Description	Misure - Dim. mm	
		L / W	ALT. / H
20000410	Lastra Glassos / Glassos sheet DPI UNIREN 105 F	362	925
20000411	Lastra Glassos / Glassos sheet UNIREN KIT 50-100	362	968
20000460	Lastra Glassos / Glassos sheet DPI UNIREN 185 F	362	1.720
20000240	Lastra Glassos / Glassos sheet UNIFAST 45 F	366	480
20000430	Lastra Glassos / Glassos sheet ARS SC02	370	1.090
20000470	Lastra Glassos / Glassos sheet ARS SC01	370	1.740
20000032	Lastra Glassos / Glassos sheet	372	570
20000320	Lastra Glassos / Glassos sheet	380	525
20000322	Lastra Glassos / Glassos sheet	388	524
20000325	Lastra Glassos / Glassos sheet	390	600
20000345	Lastra Glassos / Glassos sheet UNIREN KIT 81	400	775
20000480	Lastra Glassos / Glassos sheet ARS SC03	405	1.740
20000022	Lastra Glassos / Glassos sheet	410	560
20000338	Lastra Glassos / Glassos sheet	415	530
20000340	Lastra Glassos / Glassos sheet	415	560
20000380	Lastra Glassos / Glassos sheet UNICOMPACT 70 F	418	615
20000382	Lastra Glassos / Glassos sheet	420	560
20000350	Lastra Glassos / Glassos sheet	420	580
20000352	Lastra Glassos / Glassos sheet	422	570
20000353	Lastra Glassos / Glassos sheet	425	525
20000360	Lastra Glassos / Glassos sheet	425	580
20000370	Lastra Glassos / Glassos sheet	430	580
20000373	Lastra Glassos / Glassos sheet	440	500
20000330	Lastra Glassos / Glassos sheet	450	504
20000335	Lastra Glassos / Glassos sheet	450	1.100
20000400	Lastra Glassos / Glassos sheet UNIFAST 70 F	473	590
20000402	Lastra Glassos / Glassos sheet	500	745
20000051	Lastra Glassos / Glassos sheet	530	570
20000055	Lastra Glassos / Glassos sheet UNIREN KIT 73	575	968
20000426	Lastra Glassos / Glassos sheet	610	610
20000431	Lastra Glassos / Glassos sheet	635	580
20000440	Lastra Glassos / Glassos sheet	700	700
20000450	Lastra Glassos / Glassos sheet	700	800
20000390	Lastra Glassos / Glassos sheet	750	350
20000420	Lastra Glassos / Glassos sheet	750	480
20000428	Lastra Glassos / Glassos sheet	1.000	1.000
20000490	Lastra Glassos / Glassos sheet	1.000	2.000

SERVICE
Lastre tagliate su misura
in 48 ore

Codice Code	Descrizione Description	Misure - Dimens. mm	
		L / W	ALT. / H
20000010	Lastra Glassos Neutra / Neutral Glassos sheet UNIPROTECT V	260	273
20000030	Lastra Glassos Neutra / Neutral Glassos sheet UNICOMPACT 45 V	372	210
20000020	Lastra Glassos Neutra / Neutral Glassos sheet UNIFAST 45 V	410	180
20000040	Lastra Glassos Neutra / Neutral Glassos sheet UNICOMPACT 70 V	462	210
20000050	Lastra Glassos Neutra / Neutral Glassos sheet UNIFAST 70 V	517	215
20000211	Lastra Glassos Neutra (senza serigr. Glassos) / Neutral Glassos sheet (without pict. Glassos)	226	430
20000121	Lastra Glassos Neutra (senza serigr. Glassos) / Neutral Glassos sheet (without pict. Glassos)	292	495
20000181	Lastra Glassos Neutra (senza serigr. Glassos) / Neutral Glassos sheet (without pict. Glassos)	302	540
20000195	Lastra Glassos Neutra (senza serigr. Glassos) / Neutral Glassos sheet (without pict. Glassos)	321	530
20000349	Lastra Glassos Neutra (senza serigr. Glassos) / Neutral Glassos sheet (without pict. Glassos)	420	570
20000351	Lastra Glassos Neutra (senza serigr. Glassos) / Neutral Glassos sheet (without pict. Glassos)	422	570
20000425	Lastra Glassos Neutra (senza serigr. Glassos) / Neutral Glassos sheet (without pict. Glassos)	610	610
20000005	Lastra Glassos Neutra (senza serigr. Glassos) / Neutral Glassos sheet (without pict. Glassos)	81	81
20002000	Lastra Glassos al mq (per misure fuori listino agg. cod. 20002001) / Glassos sheet per m ² (for measurements not indicated in list add. code 20002001)		
20002001	Lastra Glassos - taglio al ml (... + ...x ... pz.) / Glassos sheet - cut per linear metre (... +...x... piece)		

glasSOS[®]
LASTRA FRANGIBILE

BREVETTATA

**NUOVA
ELEGANTE
VERSATILE**



Adattabile e recuperabile.

Si rompe solo in caso di necessità.

**EVVIVA E'
"NUOVA"**

